


E12347



Spojni kabel s utikačem

ASTGA050MSS0010C04



Primjena		
Posebno svojstvo		bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel
Bez silikona		da
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Zaštitna klasa		II
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68
Mehanički podaci		
Težina	[g]	314
Dimenzije	[mm]	38 x 15 x 31
Materijali		kućište: TPU crno
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano
Opaske		
Opaske		Prekidni otpornik sabirnice CAN (120 Ω) integriran je u konektor M12.
Količina pakiranja		1 kom.



Spojni kabel s utikačem


ASTGA050MSS0010C04

Električni priključak


Kabel: 10 m, PVC, ljubičasto, Ø 6,7 mm, zaštićen; 2 x 0,34 mm² / AWG 22 + 2 x 0,25 mm² / AWG 24

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zaštićeni spojni kabel: zaslon nije spojen



Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BU =	Plavo
RD =	Crveno
WH =	Bijelo
screen =	zaslon