


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSS0005K05

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC548

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Posebno svojstvo	bez silikona; Pozlaćeni kontakti; Zaštitni kabel
Bez silikona	da

Električni podaci

Radni napon [V]	< 30 AC / < 36 DC
Zaštitna klasa	III
Maks. ukupno strujno opterećenje [A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
Zaštita	IP 67

Mehanički podaci

Težina [g]	236
Dimenzije [mm]	28 x 15 x 38
Materijali	PUR
Materijal ulivenog tijela	PUR
Zaporna matica materijala	Plemeniti čelik

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E12351



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH050MSS0005K05

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, crno, Ø 5,3 mm, zaštićen; 5 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Plemeniti čelik; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 1,0...1,5 Nm; Zaštićeni spojni kabel: zaslon spojen



Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
WH =	Bijelo