


E12359



Volumni kabel

CABLE/100M/PUR/4X0,34/OR



Primjena

Posebno svojstvo	bez halogena; Primjeren za povlačni lanac
------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-40...90
---------------------	------	----------

Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-25...90
-----------------------------------	------	----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	2990
--------	-----	------

Primjeren za povlačni lanac	da
-----------------------------	----

Primjeren za povlačni lanac	Za elastično gibljivost	min. promjer kabela 10 x
	Brzina postupka	max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i max. pospesak od 5m/s
	Ciklus gibajna	> 2 Mio.
	Torzijska trdoca	± 180 °/m

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 100 m, PUR, bez halogena, Narančasto, Ø 4,9 mm; Nije ozračeno (može da se reciklira); otporno na varnice zavarivanja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)