


E12376



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080MSS0015H08

Temeljne boje nisu standardizirane za 8-polne utičnice.
Obratite pažnju na ožičenje senzora i utičnica (pogledajte tehnički list).



Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...80

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

912,5

Dimenzije

[mm]

15 x 15 x 43

Materijali

PUR

Materijal ulivenog tijela

PUR

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH080MSS0015H08

Električni priključak

Kabel: 15 m, PUR, bez halogena, crno, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
OG =	Narančasto
VT =	ljubičasto
WH =	Bijelo