


## Volumni kabel

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/GR



## Primjena

Posebno svojstvo

bez halogena; Primjeren za povlačni lanac

## Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-40...90

Temperatura okoline (pokretna) [°C]

-25...90

## Mehanički podaci

Težina [g]

3025

Primjeren za povlačni lanac

da

Primjeren za povlačni lanac

Za elastično gibljivost

min. promjer kabela 10 x

Brzina postupta

max 3,3 m/s pri 5 m horizontalne dolzine i  
max. pospesak od 5m/s

Ciklus gibajna

&gt; 2 Mio.

Torzijska trdoca

± 180 °/m

## Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

## Električni priključak

Kabel: 100 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 4,9 mm; Nije ozračeno (može da se reciklira); otporno na varnice zavarivanja; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )