


Sklopna kvrga za pokretače ventila

Puck/IND/BK/D53

Otkazani artikal

Alternativni artikli: E12517 + E12526

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Dizajn

za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili
ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanički podaci

Težina [g]	50,2
Promjer sklopne kvrga [mm]	53
Razmak između rupa [mm]	80
Visina osovine pogona ventila [mm]	20
Broj mogućih položaja zastavice za prekapčanje	3
Materijali	sklopna kvrga: PBT crno; Vijci: Plemeniti čelik

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------