


Sklopna kvrga za pokretače ventila

PUCK/IND/BL/53/8

Otkazani artikal

Alternativni artikli: E12517 + E12526

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Dizajn za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanički podaci

Težina [g]	45,6
Promjer sklopne kvrga [mm]	53
Razmak između rupa [mm]	80
Visina osovine pogona ventila [mm]	20
Broj mogućih položaja zastavice za prekapčanje	8
Materijali	sklopna kvrga: PA 6 Plavo; Vijci: nehrđajući čelik (1,4302)

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	vijak glave utičnice: 1 x M6 x 16, s podložnikom
	vijci s upuštenom glavom: 2 x M5
	pokazivači smjera: 2, Bijelo
	pokazivači smjera: 2, Plavo
	Pokrov: 1, Bijelo
	pokrivni čep: 4, Plavo

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------