E17323


Sklopna kvrga za pokretače ventila

PUCK/IND/RD/53/8

Otkazani artikal

Alternativni artikli: E12517 + E12526

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena		
Dizajn		za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
Mehanički podaci		
Težina	[g]	44,2
Promjer sklopne kvrge	[mm]	53
Razmak između rupa	[mm]	80
Visina osovine pogona ventila	[mm]	20
Broj mogućih položaja zastavice za prekapčanje		8
Materijali		sklopna kvrga: PA 6 Crveno; Vijci: nehrđajući čelik (1,4302)
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		vijak glave utičnice: 1 x M6 x 16, s podložnikom
		vijci s upuštenom glavom: 2 x M5
		pokazivači smjera: 2, Bijelo
		pokazivači smjera: 2, Crveno
		Pokrov: 1, Bijelo
		pokrivni čep: 4, Crveno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.