


Sklopna kvrga za pokretače ventila

Puck/IND/rd/65/8

Otkazani artikal

Alternativni artikli: E12517

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Dizajn

za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili
ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanički podaci

Težina [g]	63
Promjer sklopne kvrga [mm]	65
Razmak između rupa [mm]	80
Visina osovine pogona ventila [mm]	30
Broj mogućih položaja zastavice za prekapčanje	8
Materijali	sklopna kvrga: PA 6 Crveno; Vijci: nehrđajući čelik (1,4302)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.