


Sklopna kvrga za pokretače ventila

PUCK/IND/8 PA6



Primjena

Dizajn

za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili
ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanički podaci

Težina [g]	60,9
Promjer sklopne kvrga [mm]	65
Razmak između rupa [mm]	80
Visina osovine pogona ventila [mm]	30
Broj mogućih položaja zastavice za prekapčanje	3
Materijali	sklopna kvrga: PA 6 crno; Vijci: nehrđajući čelik (1,4302)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.