


Sklopna kvrga za pokretače ventila

PUCK/IND/BK/D102



Primjena

Dizajn

za mehanička sučelja kod pneumatskog pogona ili
ručne regulacije VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mehanički podaci

Težina	[g]	99,2
Promjer sklopne kvrga	[mm]	102
Razmak između rupa	[mm]	130
Visina osovine pogona ventila	[mm]	30
Broj mogućih položaja zastavice za prekapčanje		3
Materijali	sklopna kvrga: PA 6 crno; Vijci: nehrđajući čelik (1,4302)	

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.