


E18001



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MKS0010X04



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 300 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-45...105

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

361,966

Dimenzije

[mm]

15 x 15 x 47

Materijali

TPE

Materijal ulivenog tijela

TPE

Zaporna matica materijala

cink, obloženo epoksi premazom

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E18001



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040MKS0010X04

Električni priključak

Kabel: 10 m, TPE-S, crno; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: cink, obloženo epoksi premazom; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo