




Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MKS0005X04



Primjena		
Posebno svojstvo		Pozlaćeni kontakti
Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 300 AC/DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-45...105
Zaštita		IP 68
Mehanički podaci		
Težina	[g]	385,553
Dimenzije	[mm]	31 x 14,5 x 31
Materijali		TPE
Materijal ulivenog tijela		TPE
Zaporna matica materijala		cink, obloženo epoksi premazom
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040MKS0005X04

Električni priključak

Kabel: 5 m, TPE-S, crno; 4 x 0,75 mm² / AWG 18

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: cink, obloženo epoksi premazom; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo