


E18017



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0005E04



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 300 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-10...100

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

181,437

Dimenzije

[mm]

31 x 14,5 x 31

Materijali

PVC

Materijal ulivenog tijela

PVC

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E18017



Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0005E04

Električni priključak

Kabel: 5 m, PVC, crno; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno



Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo