



**Utičnica s mogućnošću ožičenja**

SDOGH040MSSFPG


**Primjena**

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

**Električni podaci**

Radni napon

[V]

&lt; 250 AC/DC

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

4; (...40 °C)

**Radni uvjeti**

Temperatura okoline

[°C]

-25...90

Zaštita

IP 67

**Mehanički podaci**

Težina

[g]

27,216

Dimenzije

[mm]

18 x 18 x 46

Materijali

PA

Materijal ulivenog tijela

PA

Zaporna matica materijala

ZnAl / Ni

**Opaske**

Količina pakiranja

1 kom.

# E18031



## Utičnica s mogućnošću ožičenja


SDOGH040MSSFKPG

### Električni priključak

Utične stezaljke: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Obloga kabela: Ø 8...10 mm

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PA; Zaključavanje: ZnAl / Ni; Kontakti: pozlaćeno



### Priključak

