





Spojni kabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S



Primjena		
Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti	
Električni podaci		
Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	< 24 AC/DC
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...105
Zaštita	IP 68	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	54,431
Materijali	TPE	
Materijal ulivenog tijela	TPE	
Zaporna matica materijala	nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak - utikač		

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno






Spojni kabel

VSTGH050VAS00.3E03VDAA030--S

Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PVC, Sivo; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste A DIN, kutno; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno

