


Utikač adaptera

RSTGH040VAS0001-04



1 O-prsten

Električni podaci

Radni napon [V] < 250 DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...90

Mehanički podaci

Težina [g] 54,431

Navoj za postavljanje 1/2\" NPT

Materijali nehrđajući čelik (336 / 1.4401)

Materijal ulivenog tijela nehrđajući čelik (336 / 1.4401)

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Kabel: 1 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: nehrđajući čelik (336 / 1.4401)



E18057



Utikač adaptera

RSTGH040VAS0001-04

Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo