


Utikač adaptera

RSTGB030VAS00.3-03



1 O-prsten

Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 600 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...100

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

25,855

Navoj za postavljanje

1/2" NPT

Materijali

Plemeniti čelik

Materijal ulivenog tijela

Plemeniti čelik

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Utikač adaptera

RSTGB030VAS00.3-03

Električni priključak


, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Plemeniti čelik; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



BK =	Boje žica :
GN =	crno
WH =	Zeleno
	Bijelo