


Utikač adaptera

RSTGB030ALS00.3-03



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 600 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...100

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

36,287

Navoj za postavljanje

M20 x 1,5

Materijali

Mjed niklovano

Materijal ulivenog tijela

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja


1 kom.

Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 1,5 mm² / AWG 16

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



E18070



Utikač adaptera

RSTGB030ALS00.3-03

Priključak

1	GN
2	BK
3	WH

BK =	Boje žica :
GN =	crno
WH =	Zeleno
	Bijelo