


Utikač adaptera

RSTGB040ALS00.3-04



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 600 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...100

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

36,287

Navoj za postavljanje

M20 x 1,5

Materijali

Aluminij eloksirano

Materijal ulivenog tijela

Aluminij, eloksirano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

, PVC; 4 x 1,5 mm² / AWG 16

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Aluminij, eloksirano; Kontakti: pozlaćeno



E18071



Utikač adaptera

RSTGB040ALS00.3-04

Priključak

1	BK
2	BU
3	BN
4	WH

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo