




Utikač adaptera

RSTGH040ALS00.3-04



1 O-prsten

Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 DC
-------------	-----	----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...90
---------------------	------	----------

Mehanički podaci

Težina	[g]	22,68
Navoj za postavljanje		M20
Materijali		Aluminij anodizirano 10...20 µm
Materijal ulivenog tijela		Aluminij, anodizirano 10...20 µm

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² / AWG 22
--

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Aluminij, anodizirano 10...20 µm
--



E18074



Utikač adaptera

RSTGH040ALS00.3-04

Priključak

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo