


E18104



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH040VAS0100E04



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 300 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...105

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

3764,814

Dimenzije

[mm]

15 x 15 x 47

Materijali

PVC

Materijal ulivenog tijela

PVC

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Spojni kabel s utičnicom


ADOGH040VAS0100E04

Električni priključak


Kabel: 100 m, PVC, Sivo, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno



Priključak



5: ne koristi se
Boje žica :
BK = crno
BN = Smeđe
BU = Plavo
WH = Bijelo