


Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

bez silikona; bez halogena; Pozlaćeni kontakti

Bez silikona

da

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 24 AC/DC

Zaštita od prenapona

da; (VDR)

Maks. ukupno strujno opterećenje

[A]

3

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-25...80

Zaštita

IP 65

Mehanički podaci

Težina

[g]

50,802

Materijali

PUR

Materijal ulivenog tijela

PUR

Zaporna matica materijala

Mjed, niklovano

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Pogon

1 x LED, Žuto

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

vijak

Ploča za etiketiranje



Premosni kabel s utikačem ventila

VVDAC031MSS00,3H03STGH030MSS

Opaske


Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, bez halogena, Sivo, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm



Električni priključak

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x ventil vrste C DIN, kutno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano; Kontakti: niklovana mjed; Zakretni moment pritezanja: 0,7...0,9 Nm

