




Spojni kabel s utičnicom

ADOGH140MSS0005A11



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Težina	[g]	635,029
Dimenzije	[mm]	20 x 20 x 50
Materijali		PUR crno
Materijal ulivenog tijela		PUR
Zaporna matica materijala		Mjed, niklovano

Opaske


Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR, crno, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M16, ravno; Oblikovana karoserija: PUR; Zaključavanje: Mjed, niklovano




E18147



Spojni kabel s utičnicom

ADOGH140MSS0005A11

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	Ljubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto