


Spojni kabel

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 300 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...105

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

235,868

Dimenzije

[mm]

15 x 15 x 40

Materijali

TPE

Materijal ulivenog tijela

TPE

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Spojni kabel

VDOGH040VAS0006E04STGH040VAS

Električni priključak - utikač


Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno



Električni priključak

Kabel: 6 m, PVC, Sivo; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno

