


Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0040E04



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 300 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...105

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

1424,279

Dimenzije

[mm]

31 x 14,5 x 31

Materijali

PVC

Materijal ulivenog tijela

PVC

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Spojni kabel s utičnicom


ADOAH040VAS0040E04

Električni priključak


Kabel: 40 m, PVC, Sivo; 4 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno



Priključak



5: ne koristi se
Boje žica :
BK = crno
BN = Smeđe
BU = Plavo
WH = Bijelo