


# E18160



## Spojni kabel s utičnicom

ADOAH040VAS0075E04



### Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

### Električni podaci

Radni napon

[V]

< 300 AC/DC

### Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...105

Zaštita

IP 68

### Mehanički podaci

Težina

[g]

2685,265

Dimenzije

[mm]

31 x 14,5 x 31

Materijali

PVC

Materijal ulivenog tijela

PVC

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)

### Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

# E18160



## Spojni kabel s utičnicom


ADOAH040VAS0075E04

### Električni priključak


Kabel: 75 m, PVC, Sivo; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22

### Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno



### Priključak



5: ne koristi se  
Boje žica :  
BK = crno  
BN = Smeđe  
BU = Plavo  
WH = Bijelo