


Spojni kabel s utičnicom

ADOGB030VAS0020E03

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 300 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...105

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

5238,988

Materijali

PVC

Materijal ulivenog tijela

PVC

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4404/316L)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Spojni kabel s utičnicom


ADOGB030VAS0020E03

Električni priključak


Kabel: 20 m, PVC, Sivo; 3 x 0,75 mm² / AWG 18

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: PVC; Zaključavanje: nehrđajući čelik (1,4404/316L); Kontakti: pozlaćeno



Priključak



BK = Boje žica :
GN = crno
WH = Zeleno
BK = Bijelo