


Utičnica adaptera

RDOG F040MSS00.3-04



1 O-prsten



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Zaštitna klasa		III
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...100
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	113,398
Materijali		kućište: Mjed niklovano; Brtva: FKM; Zaporna matica: Mjed niklovano

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Utičnica adaptera

RDOGF040MSS00.3-04

Električni priključak


Kabel: 0,5 m, PVC, Žuto, Ø 4,6 mm; 4 x 0,25 mm² / AWG 24

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
WH =	Plavo
	Bijelo