


Spojni kabel

VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 300 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...105

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

63,503

Materijali

TPE

Materijal ulivenog tijela

TPE

Zaporna matica materijala

nehrđajući čelik (1,4571/316Ti)

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.



Spojni kabel


VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS

Električni priključak

Kabel: 2,5 m, PVC, Sivo; 3 x 0,34 mm² / AWG 22


Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: nehrđajuči čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno



Električni priključak

Priključak



Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12, kutno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPE; Zaključavanje: nehrđajuči čelik (1,4571/316Ti); Kontakti: pozlaćeno

