


Utikač adaptera

RSTGA030ALS00.3-03



1 O-prsten

Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 250 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

387,821

Navoj za postavljanje

M20 x 1,5

Materijali

Mjed niklovano

Materijal ulivenog tijela

Mjed, niklovano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

E18251



Utikač adaptera

RSTGA030ALS00.3-03

Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano; Kontakti: pozlaćeno



Priključak

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH

BK =	Boje žica :
GN =	crno
RD =	Zeleno
WH =	Crveno
	Bijelo