



No scale drawing available

Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Električni podaci

Radni napon

[V]

< 250 AC/DC

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Zaštita

IP 68

Mehanički podaci

Težina

[g]

22,68

Navoj za postavljanje

M16 x 1,5

Zaporna matica materijala

Aluminij, eloksirano

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PVC; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 1/2", ravno; kodiranje: C; Zaključavanje: Aluminij, eloksirano; Kontakti: pozlaćeno



E18253



Utičnica adaptera

RSTGA030ALS00.3-03

Priključak

1	GN
2	RD/BK
3	RD/WH