




Utičnica adaptera

RDOGH050MSS00.3E05



1 O-prsten


Električni podaci		
Radni napon	[V]	< 250 AC/DC
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...90
Zaštita		IP 68
Mehanički podaci		
Težina	[g]	22,68
Navoj za postavljanje		1/4"-18NPT
Materijali		Mjed niklovano
Materijal ulivenog tijela		Mjed, niklovano
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak

Kabel: 0,5 m, PVC; 5 x 0,34 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: Mjed, niklovano






Utičnica adaptera

RDOGH050MSS00.3E05

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN/YE =	zeleno/žuto
WH =	Bijelo