


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

**Električni podaci**

Radni napon	[V]	< 125 AC / < 150 DC
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	4

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-15...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Materijali	TPU
------------	-----

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------




Y-razdjelnik

ZDO2H045MSS0010B05

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo