


Razdjelna kutija

ZDO8H040MSS0010B11

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...110 AC/DC
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-15...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	16 x 54 x 127
Broj ulaza razdjelne kutije		8

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Razdjelna kutija

ZDO8H040MSS0010B11

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 8 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Električni priključak - utor

Poveznik: 8 x M12; kodiranje: A



Priključak

BN	1 (1...8)
BU	3 (1...8)
GN/YE	5 (1...8)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)
BK	4 (7)
VT	4 (8)

	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GN/YE =	zeleno/žuto
GY =	Sivo
PK =	Ružičasto
RD =	Crveno
VT =	ljubičasto
WH =	Bijelo
YE =	Žuto