


Razdjelna kutija

ZDO4H040MSS0010A07

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...110 AC/DC
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru	[A]	4
Maks. ukupno strujno opterećenje	[A]	12

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-15...90
Zaštita		IP 67

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	18 x 54 x 82
Broj ulaza razdjelne kutije		4

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------



Razdjelna kutija


ZDO4H040MSS0010A07

Električni priključak

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Električni priključak - utor

Poveznik: 4 x M12; kodiranje: A



Priključak

BN	1 (1...4)	C
BU	3 (1...4)	C
GN/YE	5 (1...4)	C
WH	4 (1)	C
GN	4 (2)	C
YE	4 (3)	C
GY	4 (4)	C

	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
GN =	Zeleno
GN/YE =	zeleno/žuto
GY =	Sivo
WH =	Bijelo
YE =	Žuto