



Spojni kabel s utikačem

ASTGH040MSS0005B04

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: EVC076

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
-------------	-----	------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...90
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Mehanički podaci

Dimenzije	[mm]	15 x 15 x 42
-----------	------	--------------

Materijali	TPU
------------	-----

Materijal ulivenog tijela	TPU
---------------------------	-----

Zaporna matica materijala	Mjed, niklovano
---------------------------	-----------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

E20404



Spojni kabel s utikačem

ASTGH040MSS0005B04

Električni priključak

Kabel: 5 m, PUR / PVC, Narančasto, Ø 5 mm; visoko fleksibilan; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Mjed, niklovano



Priključak

1	BN
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =

Boje žica :
crno
Smeđe
Plavo