



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

Primjena

Načelo funkcije Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike [mm] 4

OUF

Raspon vlaknene optike [mm] 4

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave ravno

Promjer osjetilne glave [mm] 2,4

Ukupna duljina [mm] 800

Materijali Adapter: PPE

Materijal vlakna Staklo

Materijal glave vlakna nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Materijal omota vlakna PVC

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.