

Spojni kabel s utičnicom

ADOGB030MSS0002E03



Električni podaci

Radni napon	[V]	< 300 AC/DC
-------------	-----	-------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-30...80
Temperatura okoline (pokretna)	[°C]	-5...80
Zaštita		IP 68

Mehanički podaci

Težina	[g]	117,5
Dimenzije	[mm]	26 x 26 x 49,9
Materijal ulivenog tijela		TPU
Zaporna matica materijala		Tlačno lijevani cink

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

E20430



Spojni kabel s utičnicom

ADOGB030MSS0002E03

Električni priključak


Kabel: 2 m, PVC, crno, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm²

Električni priključak - utičnica

Poveznik: 1 x 7/8", ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: Tlačno lijevani cink



Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
GN/YE =	Plavo
	zeleno/žuto