


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-PPV-M6



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
Primjena	Mali radijusi savijanja

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OKF; OUF; OOF
--	---------------

OKF

Raspon vlaknene optike [mm]	20
-----------------------------	----

OOF

Raspon vlaknene optike [mm]	220
-----------------------------	-----

OUF

Raspon vlaknene optike [mm]	20
-----------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mehanički podaci

Težina [g]	48
Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M6
Duljina glave senzora [mm]	35
Ukupna duljina [mm]	600



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-PPV-M6

Min. radijus savijanja	[mm]	10
Raspored vlakana		
Materijali		Adapter: ABS
Materijal vlakna		PMMA
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		PU
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		šesterokutne matice: 2 x M6, Plemeniti čelik
		nazubljeni zaporni podložnici: 2
		Narenderirana matica: 1 x M11
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.