




Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...80

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

2,5

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

800

Min. radijus savijanja

[mm]

10

Materijali

Adapter: PPE

Materijal vlakna

Staklo

E20449



Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-P-A-E2,5/0,8M

Materijal glave vlakna	Aluminij
Materijal omota vlakna	PVC
Dodatna oprema	
Isporučka obuhvata	E20106
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.