



## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-V-M6/2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20570

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

## Primjena

Načelo funkcije      Senzor difuzne refleksije

## Domet nadzora

Raspon s vrstom  
svjetlovodnog pojačivača      OKF

## OKF

Raspon vlaknene optike      [mm]      10

## Radni uvjeti

Temperatura okoline      [°C]      -20...80

## Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave      ravno

Navoj osjetilne glave      M6

Ukupna duljina      [mm]      2000

Min. radijus savijanja      [mm]      20

Materijal vlakna      akril

Materijal glave vlakna      nehrđajući čelik (1,4305 / 303)

Materijal omota vlakna      metalsilikon

## Opaske

Količina pakiranja      1 kom.