


Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-M-V-E3



Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Primjena

Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

1200

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

400

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...150

Mehanički podaci

Težina

[g]

95,5

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

**Svjetlovodni senzor blokade**

FE-00-M-V-E3

Duljina glave senzora	[mm]	10
Ukupna duljina	[mm]	600
Min. radijus savijanja	[mm]	20
Raspored vlakana		
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		metalsilikon
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		E20103
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.