
E20500

Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-M-V-R3/1M



Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Primjena		Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Raspon vlaknene optike	[mm]	1030
OKF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	120
OOF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	400
OUF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	120
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...150
Mehanički podaci		
Težina	[g]	128,5
Verzija osjetilne glave		kutno
Promjer osjetilne glave	[mm]	3

E20500

Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-M-V-R3/1M

Duljina glave senzora	[mm]	10
Ukupna duljina	[mm]	1000
Min. radijus savijanja	[mm]	20
Raspored vlakana		◉
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		metalsilikon
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		E20103
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.