


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-V-E3 1m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: E20526

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Domet nadzora

Raspon s vrstom
svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

40

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...150

Mehanički podaci

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

Duljina glave senzora

[mm]

10

Ukupna duljina

[mm]

1000

E20501



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-V-E3 1m

Min. radijus savijanja	[mm]	20
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		metalsilikon
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.