


## Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-M-V-M4



## Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Primjena

Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije

## Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača

OCF; OKF; OOF; OUF

## OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

1200

## OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

## OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

400

## OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

120

## Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...150

## Mehanički podaci

Težina

[g]

68

Verzija osjetilne glave

ravno

Navoj osjetilne glave

M4

# E20505



## Svjetlovodni senzor blokade

FE-00-M-V-M4

|                        |      |                                 |
|------------------------|------|---------------------------------|
| Duljina glave senzora  | [mm] | 15                              |
| Ukupna duljina         | [mm] | 600                             |
| Min. radijus savijanja | [mm] | 20                              |
| Raspored vlakana       |      |                                 |
| Materijal vlakna       |      | Staklo                          |
| Materijal glave vlakna |      | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |
| Materijal omota vlakna |      | metalsilikon                    |

### Dodatna oprema

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Isporučka obuhvata | Šesterokutne matice: 4 x M4, Plemeniti čelik |
|                    | nazubljeni zaporni podlošnici: 4             |
|                    | Narenderirana matica: 1 x M11                |

### Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|