


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-V-E1



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača

OKF; OUF; OOF

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

8

OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

24

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

8

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...150

Mehanički podaci

Težina

[g]

51

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

1

Duljina glave senzora

[mm]

5

Ukupna duljina

[mm]

600

E20507



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-V-E1

Min. radijus savijanja	[mm]	20
Raspored vlakana		
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		metalsilikon
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		E20103
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.