




Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-V-M6/1,5M



Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
Primjena	Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača	OKF; OUF
OKF	
Raspon vlaknene optike [mm]	36
OUF	
Raspon vlaknene optike [mm]	36

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...150
--------------------------	-----------

Mehanički podaci

Težina [g]	101,5
Verzija osjetilne glave	ravno
Navoj osjetilne glave	M6
Promjer osjetilne glave [mm]	7
Duljina glave senzora [mm]	45
Ukupna duljina [mm]	1500
Min. radijus savijanja [mm]	20

E20523



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-V-M6/1,5M

Materijal vlakna	Staklo
Materijal glave vlakna	nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna	metalsilikon
Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	šesterokutne matice: 4 x M6, Plemeniti čelik
	nazubljeni zaporni podložnici: 2
	Narenderirana matica: 1 x M11
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.