


Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-V-E3/1,5M



Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Primjena

Visoka otpornost na temperaturu; Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima; Otporno na razne agresivne kemikalije

Domet nadzora

Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Raspon vlaknene optike

[mm]

350

OKF

Raspon vlaknene optike

[mm]

36

OOF

Raspon vlaknene optike

[mm]

180

OUF

Raspon vlaknene optike

[mm]

36

Radni uvjeti

Temperatura okoline

[°C]

-20...150

Mehanički podaci

Težina

[g]

108,5

Verzija osjetilne glave

ravno

Promjer osjetilne glave

[mm]

3

E20526



Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-V-E3/1,5M

Duljina glave senzora	[mm]	10
Ukupna duljina	[mm]	1500
Min. radijus savijanja	[mm]	20
Raspored vlakana		Ⓢ
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		nehrđajući čelik (1,4305 / 303)
Materijal omota vlakna		metalsilikon
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		E20102
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.