


## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-V-E3/2M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



## Primjena

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
|-----------------|---------------------------|

## Domet nadzora

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača | OKF; OUF |
|------------------------------------------|----------|

## OKF

|                        |      |    |
|------------------------|------|----|
| Raspon vlaknene optike | [mm] | 32 |
|------------------------|------|----|

## OUF

|                        |      |    |
|------------------------|------|----|
| Raspon vlaknene optike | [mm] | 32 |
|------------------------|------|----|

## Radni uvjeti

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -20...150 |
|---------------------|------|-----------|

## Mehanički podaci

|                         |      |                                 |
|-------------------------|------|---------------------------------|
| Verzija osjetilne glave |      | ravno                           |
| Promjer osjetilne glave | [mm] | 3                               |
| Duljina glave senzora   | [mm] | 10                              |
| Ukupna duljina          | [mm] | 2000                            |
| Min. radijus savijanja  | [mm] | 20                              |
| Materijal vlakna        |      | Staklo                          |
| Materijal glave vlakna  |      | nehrđajući čelik (1,4305 / 303) |

# E20527



## Svjetlovodni senzor difuzne refleksije

FT-00-M-V-E3/2M

Materijal omota vlakna

metalsilikon

### Opaske

Količina pakiranja

1 kom.